



Ocenjevalna enota za nadzor asimetrije

C230/230VAC

Izdelek ni več na voljo - arhivski vnos



Značilnosti izdelka

Ohišje	ohišje za namestitev DIN tirnice
Mere [mm]	75 x 100 x 110

Območje uporabe

Uporaba	nadzor pasu s po 2 senzorjema na točki glave in podnožja elevatorja; nadzor odklona na elevatorjih da bi se preprečilo obrabo na pasu in posledice tega
---------	---

Električni podatki

Nazivna napetost AC [V]	< 230
Nazivna napetost DC [V]	24
Toleranca nazivne napetosti [%]	10
Toleranca 2 nazivne napetosti [%]	10
Nazivna frekvenca AC [Hz]	47...63
Pomožna energija za senzorje DC [V]	24

Vhodi/izhodi

Število vhodov in izhodov	Število relejnih izhodov: 2
---------------------------	-----------------------------

Izhodi

Število relejnih izhodov	2
Obremenljivost kontakta	6 A / 1000 VA / 250 V AC

Programska oprema/programiranje

Poravnava preklopne točke	potenciometer
---------------------------	---------------

Pogoji okolja

Temperatura okolice [°C]	0...50
Zaščita	IP 40
Terminali stopnje zaščite	IP 20



Ocenjevalna enota za nadzor asimetrije

C230/230VAC

Mehanski podatki		
Teža	[g]	624
Ohišje		ohišje za namestitev DIN tirnice
Mere	[mm]	75 x 100 x 110
Materiali		plastika

Prikazi/upravljalni elementi		
Prikaz	stikalno stanje	2 x LED, rdeče
	Vhodni signal	4 x LED, zeleno
	napaka	4 x LED, rdeče

Električni priključek	
terminali: ...2.5 mm²	
Priključek	

