


Priključni kabel z vtičnico

ADOAG032--S0005A03

Izdelek ni več na voljo - arhivski vnos



Območje uporabe

Posebna značilnost

Brez halogenov

Električni podatki

Obratovalna napetost

[V]

10...30 DC

Izhodi

Električna izvedba

PNP

Pogoji okolja

Temperatura okolice

[°C]

-25...85

Zaščita

IP 65

Mehanski podatki

Teža

[g]

146,6

Materiali

TPU transparentno

Material ulitega dela

TPU, transparentno

Prikazi/upravljalni elementi

Prikaz

stikalno stanje

1 x LED, rumeno

obratovanje

1 x LED, zeleno

Opombe

Embalažna enota

1 Kosov

E10219



Priključni kabel z vtičnico


ADOAG032--S0005A03

Električni priključek

Kabel: 5 m, PUR, Brez halogenov, črn, Ø 4,5 mm; 3 x 0,25 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

Električni priključek - vtičnica

Spojnik: 1 x M8, kotno; kodiranje: A; Oblikovano telo: TPU, transparentno; Zaklep: Zaskočna spona



Priključek



BK =	Barva žil :
BN =	črn
BU =	rjava
	modro