


## Priključni kabel z vtičnico

ADOAA030MSS0010E03



## Območje uporabe

Posebna značilnost

Primernost vlečne verige

## Električni podatki

Obratovalna napetost

[V]

&lt; 250 AC/DC

Maks. tokovna obremenitev,  
skupna

[A]

4; (40° C)

## Pogoji okolja

Temperatura okolice

[°C]

-25...85

Zaščita

IP 67

## Dovoljenja/preverjanja

Odobritev UL

Ta

&lt; 75 °C

Številka datoteke UL

E191684

## Mehanski podatki

Teža

[g]

383,5

Mere

[mm]

26 x 14,5 x 38,5

Materiali

TPU črn

Material ulitega dela

TPU

Material slepe matice

medenina, ponikljano

Primernost vlečne verige

da

Primernost vlečne verige

za elastično upogljivost

min. 10 x premer kabla

Hitrostni postopek

max 3,3 m/s pri 5 m horizontalne dolžine in  
max. pospešek od 5m/s

Ciklos upogibanja

&gt; 2 Mio.

Torzijska trdnost

± 180 °/m

# E10261



## Priključni kabel z vtičnico

AD0AA030MSS0010E03

### Opombe

Embalažna enota

1 Kosov

### Električni priključek


Kabel: 10 m, PVC, rumeno, Ø 5,2 mm; 3 x (42 x Ø 0,1 mm) / AWG 22

### Električni priključek - vtičnica

Spojnik: 1 x 1/2", kotno; kodiranje: C; Oblikovano telo: TPU; Zaklep: medenina, ponikljano



### Priključek



GN =  
RD/BK =  
RD/WH =

Barva žil :  
zeleno  
rdeča/črna  
rdeči/beli