

Ocenjevalna enota za nadzor hitrosti

D100/110VAC

Izdelek ni več na voljo - arhivski vnos



1 pritrditev na tirnico



Značilnosti izdelka

Ohišje	ohišje za namestitev DIN tirnice
Mere [mm]	75 x 55 x 110

Območje uporabe

Uporaba	univerzalno vrednotenje zaporedij impulzov glede na previsoko ali prenizko hitrost; nadzor hitrosti vrtenja
---------	---

Električni podatki

Nazivna napetost AC [V]	< 110
Nazivna napetost DC [V]	24
Toleranca nazivne napetosti [%]	10
Toleranca 2 nazivne napetosti [%]	10
Nazivna frekvenca AC [Hz]	50...60
Pomožna energija za senzorje DC [V]	24; (≤ 30 mA)

Vhodi/izhodi

Število vhodov in izhodov	Število relejnih izhodov: 1
---------------------------	-----------------------------

Izhodi

Število relejnih izhodov	1
Obremenljivost kontakta	8 A / 1250 VA / 250 V AC

Območje merjenja/nastavitve

Nastavitveno območje [Imp/min]	5...5000
--------------------------------	----------

Natančnost / odstopanja

Histereza [% Sr]	5...100
Ponovljivost [% Sr]	1



Ocenjevalna enota za nadzor hitrosti

D100/110VAC

Odzivni časi		
Začetna premostitev	[s]	0,5...15
Programska oprema/programiranje		
Poravnava preklopne točke	fina nastavitve znotraj območja preko potenciometra	
Pogoji okolja		
Temperatura okolice	[°C]	-20...70
Zaščita		IP 40
Terminali stopnje zaščite		IP 20
Mehanski podatki		
Ohišje	ohišje za namestitev DIN tirnice	
Mere	[mm]	75 x 55 x 110
Materiali	plastika	
Prikazi/upravljalni elementi		
Prikaz	stikalno stanje	LED, zeleno
	obratovanje	1 x LED, zeleno
Električni priključek		
Priključek		

