



Izdelek ni več na voljo - arhivski vnos

No scale drawing available

**Značilnosti izdelka**

Ohišje

ohišje za namestitev DIN tirnice

Območje uporabe

Uporaba

univerzalno vrednotenje zaporedij impulzov glede na previsoko ali prenizko hitrost; nadzor hitrosti vrtenja

Električni podatki

Nazivna napetost AC	[V]	< 110
Nazivna napetost DC	[V]	24
Toleranca nazivne napetosti	[%]	10
Toleranca 2 nazivne napetosti	[%]	10
Nazivna frekvenca AC	[Hz]	50...60
Pomožna energija za senzorje DC	[V]	24; (≤ 30 mA)

Vhodi/izhodi

Število vhodov in izhodov

Število analognih izhodov: 1; Število relejnih izhodov: 1

Izhodi

Število relejnih izhodov	1
Obremenljivost kontakta	8 A / 1250 VA / 250 V AC
Število analognih izhodov	1
Analogni izhod toka	[mA] 0...20
Maks. obremenitev	[Ω] 500

Območje merjenja/nastavitve

Nastavitveno območje [Imp/min] 5...50



Ocenjevalna enota za nadzor hitrosti

D100/110VAC/0-20mA

Natančnost / odstopanja		
Histereza	[% Sr]	5...100
Ponovljivost	[% Sr]	1
Odzivni časi		
Začetna premostitev	[s]	0,5...15
Programska oprema/programiranje		
Poravnava preklopne točke	fina nastavitve znotraj območja preko potenciometra	
Pogoji okolja		
Temperatura okolice	[°C]	0...70
Zaščita		IP 40
Terminali stopnje zaščite		IP 20
Mehanski podatki		
Ohišje	ohišje za namestitev DIN tirnice	
Materiali	plastika	
Prikazi/upravljalni elementi		
Prikaz	stikalno stanje	LED, rdeče
Električni priključek		
Priključek		