



Izdelek ni več na voljo - arhivski vnos

No scale drawing available

**Značilnosti izdelka**

Ohišje	ohišje za namestitev DIN tirnice
--------	----------------------------------

Območje uporabe

Uporaba	univerzalno vrednotenje zaporedij impulzov glede na previsoko ali prenizko hitrost; nadzor hitrosti vrtenja
---------	---

Električni podatki

Nazivna napetost AC	[V]	< 230
Nazivna napetost DC	[V]	24
Toleranca nazivne napetosti	[%]	10
Toleranca 2 nazivne napetosti	[%]	10
Nazivna frekvenca AC	[Hz]	50...60
Pomožna energija za senzorje DC	[V]	24; (≤ 30 mA)

Vhodi/izhodi

Število vhodov in izhodov	Število analognih izhodov: 1; Število relejnih izhodov: 1
---------------------------	---

Izhodi

Število relejnih izhodov	1	
Obremenljivost kontakta	8 A / 1250 VA / 250 V AC	
Število analognih izhodov	1	
Analogni izhod toka	[mA]	0...20
Maks. obremenitev	[Ω]	500

Območje merjenja/nastavitve

Nastavitveno območje	[Imp/min]	50...500
----------------------	-----------	----------



Ocenjevalna enota za nadzor hitrosti

D100/230VAC/4-20mA

Natančnost / odstopanja		
Histereza	[% Sr]	5...100
Ponovljivost	[% Sr]	1
Odzivni časi		
Začetna premostitev	[s]	0,5...15
Programska oprema/programiranje		
Poravnava preklopne točke	fina nastavitve znotraj območja preko potenciometra	
Pogoji okolja		
Temperatura okolice	[°C]	0...70
Zaščita		IP 40
Terminali stopnje zaščite		IP 20
Mehanski podatki		
Ohišje	ohišje za namestitev DIN tirnice	
Materiali	plastika	
Prikazi/upravljalni elementi		
Prikaz	stikalno stanje	LED, rdeče
Električni priključek		
Priključek		