



Izdelek ni več na voljo - arhivski vnos

No scale drawing available

**Območje uporabe**

Uporaba ocenjevanje zaporedja impulzov s posebnimi zahtevami glede funkcije in tehnologije

Električni podatki

Nazivna napetost AC	[V]	< 230
Nazivna napetost DC	[V]	24
Toleranca nazivne napetosti	[%]	10
Toleranca 2 nazivne napetosti	[%]	10
Nazivna frekvenca AC	[Hz]	50...60
Pomožna energija za senzorje DC	[V]	24; (≤ 30 mA)

Vhodi/izhodi

Število vhodov in izhodov Število relejnih izhodov: 1

Izhodi

Število relejnih izhodov	1
Obremenljivost kontakta	8 A / 1250 VA / 250 V AC

Območje merjenja/nastavitve

Nastavitveno območje [Imp/min] 3...3000

Natančnost / odstopanja

Histereza	[% Sr]	5...100
Ponovljivost	[% Sr]	1

Odzivni časi

Začetna premostitev [s] 0,5...30



Ocenjevalna enota za nadzor hitrosti

D100/230VAC/RESET

Programska oprema/programiranje		
Poravnava preklopne točke		fina nastavitve znotraj območja preko potenciometra
Pogoji okolja		
Temperatura okolice		[°C] -20...70
Zaščita		IP 40
Terminali stopnje zaščite		IP 20
Mehanski podatki		
Materiali		plastika
Prikazi/upravljalni elementi		
Prikaz	stikalno stanje	LED, zeleno
	obratovanje	1 x LED, zeleno
Opombe		
Opombe		*) posebna zasnova
Električni priključek		
Priključek		