


Priključni kabel z vtičnico

ADOGK190MSS0015H19



Območje uporabe

Posebna značilnost

Brez halogenov

Električni podatki

Obratovalna napetost

[V]

< 63 AC/DC

Maks. tokovna obremenitev,
skupna

[A]

8

Pogoji okolja

Temperatura okolice

[°C]

-25...80

Zaščita

IP 67

Mehanski podatki

Teža

[g]

3140,5

Mere

[mm]

26 x 26 x 85

Materiali

PUR črn

Material ulitega dela

PUR

Material slepe matice

medenina, ponikljano

Pritezni vrtilni moment

[Nm]

2

Opombe

Embalažna enota

1 Kosov

E11744



Priključni kabel z vtičnico


ADOGK190MSS0015H19

Električni priključek

Kabel: 15 m, PUR, Brez halogenov, črn, Ø 11,6 mm; 16 x 0,5 mm² (63 x Ø 0,1 mm) + 3 x 1,0 mm² (127 x Ø 0,1 mm)

Električni priključek - vtičnica

Spojnik: 1 x M23, ravno; Oblikovano telo: PUR; Zaklep: medenina, ponikljano





Priključni kabel z vtičnico

ADOGK190MSS0015H19

Priključek

1	VT
2	RD
3	GY
4	RD/BU
5	GN
6	BU
7	GY/PK
8	WH/GN
9	WH/YE
10	WH/GY
11	BK
12	GN/YE
13	YE/BN
14	BN/GN
15	WH
16	YE
17	PK
18	GY/BN
19	BN

	Barva žil :
BK =	črn
BN =	rjavo
BU =	modro
GN =	zeleno
GY =	sivo
PK =	roza
RD =	rdeče
VT =	vijolično
WH =	belo
YE =	rumeno