


Modul napajanja za elektronski tokovni odklopnik

Fuse/IO-Link/24VDC/Module



- 1 prostor za nalepko
- 2 status LED
- 3 pritiskni terminali IO-Link
- 4 pritiskni terminal 0 V
- 5 pritiskni terminal 24 V DC



Električni podatki

Obratovalna napetost [V]	skladno s SELV/PELV	
Nazivna napetost DC [V]	24	
Vhodna napetost DC [V]	19,2...30	
Zaščitni razred	III	
Zaščita pred obratno polarnostjo	da	
Čas predpomnjenja napajanja (nazivna napetost 24 V DC) [ms]	10	
Vhodni tok (nazivna napetost 24 V DC) [A]	40	
Tok zaprtega tokokroga [mA]	10	

Vmesniki

Komunikacijski vmesnik	IO-Link	
Vrsta prenosa	COM2 (38,4 kBaud)	
IO-Link - revizija	1.1	
SIO-način	ne	
Min. čas procesnega cikla [ms]	20	
Podprta DeviceID-ji	Način obratovanja	ID naprave
	default	892
Napotek	Za dodatne informacije glejte datoteko PDF IODD v razdelku »Prenosi«	

Pogoji okolja

Temperatura okolice [°C]	-25...60
Skladiščna temperatura [°C]	-40...70



Modul napajanja za elektronski tokovni odklopnik

Fuse/IO-Link/24VDC/Module

Zaščita	IP 20; (na čelni strani)	
Stopnja umazanosti	2	
Dovoljenja/preverjanja		
EMC	EN 61000-6-3	sevanje motenj
	EN 61000-6-2	odpornost na motnje
Mehanski podatki		
Teža	[g]	73
Mere	[mm]	80 x 12,5 x 98
Prikazi/upravljalni elementi		
Prikaz	status	1 x LED, rdeča/zelena/oranžna
Električni priključek		
pritisni terminali:		
stična ročica/trak:		
Priključek		

