


Kompaktna enota za vrednotenje za nadzor hitrosti

DIA3010-YPKG

Izdelek ni več na voljo - arhivski vnos

Alternativni izdelki: DI5021

Pri izboru alternativnega izdelka in pribora upoštevajte morebitno odstopanje tehničnih podatkov!



Značilnosti izdelka

Električna izvedba	PNP
Funkcija izhoda	izklopni kontakt
Preklopna razdalja [mm]	10
Mere [mm]	M30 x 1,5 / L = 81

Območje uporabe

Uporaba	preprosto vrednotenje vrtenja in linearnega premikanja glede na prenizko hitrost; blokiranje
---------	--

Električni podatki

Nazivna napetost DC [V]	10...36
Poraba toka [mA]	< 15
Odpornost na napačno polarnost	da

Izhodi

Skupno število izhodov	1
Električna izvedba	PNP
Funkcija izhoda	izklopni kontakt
Maks. padec napetosti preklopnega izhoda DC [V]	2,5
Stopnja trajnega toka preklopnega izhoda DC [mA]	250
Stopnja kratkotrajnega toka preklopnega izhoda [mA]	250
Dokaz kratkega stika	da
Zaščita pred preobremenitvijo	da

Območje zaznavanja

Preklopna razdalja [mm]	10
-------------------------	----



Kompaktna enota za vrednotenje za nadzor hitrosti

DIA3010-YPKG

Prilagodljivo območje zaznavanja	ne
----------------------------------	----

Območje merjenja/nastavitve

Nastavitveno območje [Imp/min]	5...300
--------------------------------	---------

Natančnost / odstopanja

Faktor popravka	jeklo: 1 / legirano jeklo: 0,7 / medenina: 0,5 / aluminij: 0,4 / baker: 0,3
Histereza [% Sr]	10

Odzivni časi

Začetna premostitev [s]	15
Maks. dušilna frekvenca [Imp/min]	15000

Programska oprema/programiranje

Poravnava preklopne točke	večstopenjski potenciometer
---------------------------	-----------------------------

Pogoji okolja

Temperatura okolice [°C]	-25...80
Zaščita	IP 67

Mehanski podatki

Teža [g]	256,6
Vrsta montaže	vezilno vgradno
Mere [mm]	M30 x 1,5 / L = 81
Oznaka navoja	M30 x 1,5
Materiali	medenina posebno prevlečeno; PBT
Pritezni vrtilni moment [Nm]	50


Prikazi/upravljalni elementi

Prikaz	stikalno stanje	1 x LED, zeleno
--------	-----------------	-----------------

Električni priključek

Kabel: 2 m, PVC; 3 x 0,5 mm²

Priključek



	Barva žil :
BK =	črn
BN =	rjavo
BU =	modro