


Priključni kabel

VDOGH042SCS0030T04STGH040SCS



Območje uporabe

Posebna značilnost	brez silikona; pozlačeni kontakti
Uporaba	uporaba pri varjenju
Brez silikona	da

Električni podatki

Obratovalna napetost [V]	10...36 DC
Zaščitni razred	II
Maks. tokovna obremenitev, skupna [A]	4

Izhodi

Električna izvedba	PNP
--------------------	-----

Pogoji okolja

Temperatura okolice [°C]	-25...85
Temperatura okolja (premikanje) [°C]	-25...85
Zaščita	IP 68

Mehanski podatki

Teža [g]	816,2
Mere [mm]	14,5 x 14,5 x 48,5
Material ulitega dela	PUR
Material slepe matice	tlačno litje cinka
Tesnilni material	FKM



Priključni kabel

VDOGH042SCS0030T04STGH040SCS

Prikazi/upravljalni elementi

Prikaz	stikalno stanje	1 x LED, rumeno
	obratovanje	1 x LED, zeleno

Opombe

Opombe	z 2 držaloma za nalepke dolžine 30 mm
Embalažna enota	1 Kosov

Električni priključek - vtič


Spojnik: 1 x M12, ravno; kodiranje: A; Oblikovano telo: PUR; Zaklep: tlačno litje cinka; Kontakti: pozlačeno; Pritezni vrtilni moment: 0,6...1,5 Nm



Električni priključek

Kabel: 30 m, PUR, črn, Ø 4,9 mm; ni obsevano (možnost reciklaže); odpornost na iskre varjenja; 4 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

Priključek



Električni priključek - vtičnica

Spojnik: 1 x M12, ravno; kodiranje: A; Oblikovano telo: PUR, transparentno; Zaklep: tlačno litje cinka; Tesnilo: FKM; Kontakti: pozlačeno; Pritezni vrtilni moment: 0,6...1,5 Nm

