


Kompaktna enota za vrednotenje za nadzor hitrosti

DIA3010-ZPKG/SS-000-K

Izdelek ni več na voljo - arhivski vnos

Alternativni izdelki: DI5004

Pri izboru alternativnega izdelka in pribora upoštevajte morebitno odstopanje tehničnih podatkov!



Značilnosti izdelka

Električna izvedba	PNP
Funkcija izhoda	vklopni kontakt
Preklopna razdalja [mm]	10
Mere [mm]	M30 x 1,5 / L = 81

Območje uporabe

Uporaba	preprosto vrednotenje vrtenja in linearnega premikanja glede na prenizko hitrost; blokiranje
---------	--

Električni podatki

Nazivna napetost DC [V]	10...36
Poraba toka [mA]	< 3
Odpornost na napačno polarnost	da

Izhodi


Skupno število izhodov	1
Električna izvedba	PNP
Funkcija izhoda	vklopni kontakt
Maks. padec napetosti preklopnega izhoda DC [V]	1,5
Stopnja trajnega toka preklopnega izhoda DC [mA]	250
Stopnja kratkotrajnega toka preklopnega izhoda [mA]	250
Dokaz kratkega stika	da



Kompaktna enota za vrednotenje za nadzor hitrosti

DIA3010-ZPKG/SS-000-K

Zaščita pred preobremenitvijo		da
Območje zaznavanja		
Preklopna razdalja [mm]		10
Prilagodljivo območje zaznavanja		ne
Območje merjenja/nastavitve		
Nastavitveno območje [Imp/min]		3...300
Natančnost / odstopanja		
Faktor popravka		jeklo: 1 / legirano jeklo: 0,7 / medenina: 0,5 / aluminij: 0,4 / baker: 0,3
Histereza [% Sr]		15
Odzivni časi		
Začetna premostitev [s]		15
Maks. dušilna frekvenca [Imp/min]		15000
Programska oprema/programiranje		
Poravnava preklopne točke		večstopenjski potenciometer
Pogoji okolja		
Temperatura okolice [°C]		-25...80
Zaščita		IP 67
Dovoljenja/preverjanja		
EMC	EN 60947-5-2	
Mehanski podatki		
Vrsta montaže		vezilno vgradno
Mere [mm]		M30 x 1,5 / L = 81
Oznaka navoja		M30 x 1,5
Materiali		medenina posebno prevlečeno; PBT
Pritezni vrtilni moment [Nm]		50
Prikazi/upravljalni elementi		
Prikaz	stikalno stanje	1 x LED, zeleno
Električni priključek		
Priključek		



Spojnik: 1 x vtični priključek SS