


E12505



Priključni kabel z vtičnico

ADOAH120ZDS0010H12



Območje uporabe

Posebna značilnost	brez silikona; Brez halogenov; pozlačeni kontakti; Primernost vlečne verige
Brez silikona	da

Električni podatki

Obratovalna napetost [V]	< 30 AC/DC
Zaščitni razred	II
Maks. tokovna obremenitev, skupna [A]	1,5

Pogoji okolja

Temperatura okolice [°C]	-25...90
Zaščita	IP 67

Mehanski podatki

Teža [g]	623,5
Materiali	PUR
Material ulitega dela	PUR
Material slepe matice	tlačno litje cinka, ponikljano
Primernost vlečne verige	da
Primernost vlečne verige	za elastično upogljivost min. 10 x premer kabla
Hitrostni postopek	max 3,3 m/s pri 5 m horizontalne dolžine in max. pospešek od 5m/s
Ciklos upogibanja	> 2 Mio.
Torzijska trdnost	360 °/m

Opombe

Embalažna enota	1 Kosov
-----------------	---------



Priključni kabel z vtičnico


ADOAH120ZDS0010H12

Električni priključek

Kabel: 10 m, PUR, Brez halogenov, črn, Ø 6,6 mm; 12 x 0,25 mm²

Električni priključek - vtičnica

Spojnik: 1 x M12, kotno; Oblikovano telo: PUR; Zaklep: tlačno litje cinka, ponikljano; Kontakti: pozlačeno; Pritezni vrtilni moment: 0,7...0,9 Nm



Priključek

1	BN
2	BU
3	WH
4	GN
5	PK
6	YE
7	BK
8	GY
9	RD
10	VT
11	GY/PK
12	RD/BU

	Barva žil :
BK =	črn
BN =	rjavo
BU =	modro
GN =	zeleno
GY =	sivo
GY/PK =	sivi/svetlo rožnati
PK =	roza
RD =	rdeče
VT =	vijolično
WH =	belo
YE =	rumeno
RD/BU =	rdeči/modri