


Adaptrska vtičnica

EDOGH040ZDS0002E04 (PG9)



1 O-obroč

Električni podatki

Obratovalna napetost	[V]	< 250 AC/DC
Maks. tokovna obremenitev, skupna	[A]	4

Pogoji okolja

Temperatura okolice	[°C]	-25...85
Zaščita		IP 68

Mehanski podatki

Teža	[g]	38,9
Namestitveni navoj		PG 9
Materiali		tlačno litje cinka
Material ulitega dela		tlačno litje cinka

Opombe


Embalážna enota	1 Kosov
-----------------	---------

Električni priključek

Kabel: 2 m, PVC; 4 x 0,25 mm²

Električni priključek - vtičnica

Spojnik: 1 x M12, ravno; kodiranje: A; Oblikovano telo: tlačno litje cinka




E12570



Adaptrska vtičnica

EDOGH040ZDS0002E04 (PG9)

Priključek



	Barva žil :
BK =	črn
BN =	rjavo
BU =	modro
WH =	belo