


Preklopni del omrežja 24 V DC

POWER SUPPLY/24VDC/4,1A



1 Mostiček enojno ali vzporedno delovanje



Električni podatki

Nazivna napetost AC	[V]	< 230
Nazivna frekvenca AC	[Hz]	50...60
Območje vhodne napetosti AC	[V]	100...240
Izhodna napetost DC	[V]	24...28
Zaščitni razred		I; (IEC 61140)
Izhodna napetost	[V]	nastavljivo
Toleranca izhodne napetosti	[%]	2
Maks. izhodni tok pri min. izhodni napetosti	[A]	4,1
Število izhodnih tokokrogov		1
Maks. preostalo valovanje	[mV]	50
Učinkovitost (nazivna napetost 230 V AC / 50 Hz)	[%]	90
Znižanje nazivnega toka	[W/K]	2 (60...70 °C)
Čas predpomnjenja napajanja (nazivna napetost 230 V AC / 50 Hz)	[ms]	40

Izhodi

Zaščita pred kratkim stikom	da
Zaščita pred preobremenitvijo	da

Pogoji okolja

Temperatura okolice	[°C]	-10...70
---------------------	------	----------

DN1022



Preklopni del omrežja 24 V DC

POWER SUPPLY/24VDC/4,1A

Zaščita	IP 20
---------	-------

Dovoljenja/preverjanja

EMC	EN 61000-6-2	
	EN 61000-6-3	
MTTF [Let]	177	

Mehanski podatki

Teža [g]	434
Vrsta montaže	tirnica; (TH35 (EN 60715))
Materiali	PC

Prikazi/upravljalni elementi

Prikaz	funkcija	LED, zeleno
--------	----------	-------------


Opombe

Embalažna enota	1 Kosov
-----------------	---------

Električni priključek

vzmetni spončni terminali: ...2,5 mm²

Priključek



- | | |
|---|------------|
| 1 | primarno |
| 2 | sekundarno |