




Priključni kabel z vtičnico

AD0GB050ZDS0002B05



Območje uporabe		
Posebna značilnost	pozlačeni kontakti; Primernost vlečne verige	
Električni podatki		
Obratovalna napetost	[V]	< 400 AC/DC
Zaščitni razred		II
Maks. tokovna obremenitev, skupna	[A]	5
Pogoji okolja		
Temperatura okolice	[°C]	-25...80
Zaščita		IP 68
Mehanski podatki		
Teža	[g]	187,7
Mere	[mm]	26 x 26 x 49,9
Material ulitega dela		PUR
Material slepe matice		tlačno litje cinka
Primernost vlečne verige		da
Primernost vlečne verige	za elastično upogljivost	min. 7,5 x premer kabla
	Hitrostni postopek	max 3,3 m/s pri 5 m horizontalne dolzine in max. pospesek od 5m/s
	Ciklos upogibanja	> 5 Mio.
Opombe		
Embalážna enota	1 Kosov	

E12772



Priključni kabel z vtičnico

AD0GB050ZDS0002B05

Električni priključek

Kabel: 2 m, PUR, črn, Ø 7,3 mm; 5 x 0,75 mm²

Električni priključek - vtičnica

Spojnik: 1 x 7/8", ravno; Oblikovano telo: PUR; Zaklep: tlačno litje cinka; Kontakti: pozlačeno



Priključek

1	BK
2	BU
3	YE/GN
4	BN
5	WH