


Priključni kabel z vtičnico

ADOGH050MSS0010K05

Izdelek ni več na voljo - arhivski vnos

Alternativni izdelki: EVC546

Pri izboru alternativnega izdelka in pribora upoštevajte morebitno odstopanje tehničnih podatkov!



Območje uporabe

Posebna značilnost

brez silikona; Brez halogenov; pozlačeni kontakti;
napeljava z oklopom; Primernost vlečne verige

Brez silikona

da

Električni podatki

Obratovalna napetost

[V]

< 30 AC / < 36 DC

Zaščitni razred

III

Maks. tokovna obremenitev,
skupna

[A]

4

Pogoji okolja

Temperatura okolice

[°C]

-25...90

Zaščita

IP 67

Mehanski podatki

Teža

[g]

439,4

Mere

[mm]

15 x 15 x 46,5

Materiali

PUR

Material ulitega dela

PUR

Material slepe matice

medenina, ponikljano

Primernost vlečne verige

da

Primernost vlečne verige

za elastično upogljivost

min. 15 x premer kabla

Radij upogibanja pri fiksnem polaganju

le enkrat min. 8 x premer kabla



Priključni kabel z vtičnico

ADOGH050MSS0010K05

Opombe

Embalažna enota


1 Kosov

Električni priključek


Kabel: 10 m, PUR, Brez halogenov, črn, Ø 5 mm, oklopljeno; 5 x 0,25 mm² (14 x Ø 0,15 mm)

Električni priključek - vtičnica

Spojnik: 1 x M12, ravno; kodiranje: A; Oblikovano telo: PUR; Zaklep: medenina, ponikljano; Kontakti: pozlačeno; Pritezni vrtilni moment: 1,0...1,5 Nm; Oklopljeni priključni kabel: zaslon je priključen



Priključek



	Barva žil :
BK =	črn
BN =	rjavo
BU =	modro
GY =	sivo
WH =	belo