




Priključni kabel z vtičnico

ADOGH080MSS0010B08

Za 8-polne vtičnice barve žil niso standardizirane.
Upoštevajte ožičenje senzorja in vtičnic (glejte podatkovni list).



Območje uporabe		
Posebna značilnost	Primernost vlečne verige	
Električni podatki		
Obratovalna napetost	[V]	< 30 AC / < 36 DC
Maks. tokovna obremenitev, skupna	[A]	2
Pogoji okolja		
Temperatura okolice	[°C]	-40...80
Zaščita	IP 67	
Mehanski podatki		
Teža	[g]	537,5
Mere	[mm]	15 x 15 x 43
Materiali	ohišje: TPU črn	
Material ulitega dela	TPU	
Material slepe matice	medenina, ponikljano	
Primernost vlečne verige	da	
Primernost vlečne verige	za elastično upogljivost	min. 15 x premer kabla
	Hitrostni postopek	maks. 3 m/s
	Ciklos upogibanja	> 1 Mio.
	Torzijska trdnost	± 30 °/m

E12167



Priključni kabel z vtičnico

ADOGH080MSS0010B08

Opombe

Embalažna enota


1 Kosov

Električni priključek

Kabel: 10 m, PUR, črn; 8 x 0,25 mm² (32 x Ø 0,1 mm)

Električni priključek - vtičnica

Spojnik: 1 x M12, ravno; kodiranje: A; Oblikovano telo: TPU; Zaklep: medenina, ponikljano; Pritezni vrtilni moment: 1...1,5 Nm



Priključek

1	WH
2	BN
3	GN
4	YE
5	GY
6	PK
7	BU
8	RD

barve skladno z
DIN 47100

Barva žil :

BN =	rjava
BU =	modro
GN =	zeleno
GY =	sivo
PK =	roza
RD =	rdeče
WH =	belo
YE =	rumeno