


# E18015



## Priključni kabel z vtičnico

ADOGH040VAS0010E04 - BLACK



### Območje uporabe

Posebna značilnost: pozlačeni kontakti

### Električni podatki

Obratovalna napetost [V]: < 300 AC/DC

### Pogoji okolja

Temperatura okolice [°C]: -10...100

Zaščita: IP 68

### Mehanski podatki

Teža [g]: 362,874

Mere [mm]: 15 x 15 x 47

Materiali: PVC

Material slepe matice: nerjavno jeklo (1.4571/316Ti)

### Opombe

Embalažna enota: 1 Kosov

### Električni priključek

Kabel: 10 m, PVC, črn; 4 x 0,34 mm<sup>2</sup> / AWG 22

### Električni priključek - vtičnica


Spojnik: 1 x M12, ravno; Oblikovano telo: PVC; Zaklep: nerjavno jeklo (1.4571/316Ti); Kontakti: pozlačeno

# E18015




## Priključni kabel z vtičnico

ADOGH040VAS0010E04 - BLACK



### Priključek



Barva žil :

BK =

črn

BN =

rjavo

BU =

modro

WH =

belo