


Razpršilno odbojni senzorji iz optičnih vlaken

FT-00-M-V-E3



Območje uporabe

Princip delovanja

Razpršilno odbojni senzor

Uporaba

Visoka temperaturna odpornost; Robustna zasnova za uporabo v neugodnih industrijskih okoljih; Odporno na različne agresivne kemikalije

Območje zaznavanja

Obseg ojačevalnika z optičnimi vlakni

OKF; OUF; OOF

OKF

Vrstna optična vlakna

[mm]

40

OOF

Vrstna optična vlakna

[mm]

200

OUF

Vrstna optična vlakna

[mm]

40

Pogoji okolja

Temperatura okolice

[°C]

-20...150

Mehanski podatki

Teža

[g]

64,5

Različica zaznavne glave

ravno

Premer zaznavne glave

[mm]

3

Dolžina zaznavne glave

[mm]

10

Celotna dolžina

[mm]

600



Razpršilno odbojni senzorji iz optičnih vlaken

FT-00-M-V-E3

Minimalni upogibni polmer [mm]	20
Razpored vlaken	
Material vlaken	steklo
Material vlaknaste glave	nerjavno jeklo (1.4305 / 303)
Material vlaknaste cevke	metal silikon
Pribor	
V sklopu dobave	E20102
Opombe	
Embalažna enota	1 Kosov