




RFID glava za branje/pisanje z vmesnikom CAN in protokolom CANopen

DTMHF GNRWC0US03



Območje uporabe

Radijska odobritev za	ZDA; Kanada; EU/RED; Avstralija; Japonska; Kitajska; Tajvan; Indija; Singapur; Ukrajina; Brazilija; Argentina
Opomba glede radijske odobritve	Seznam držav, ki uvajajo Evropsko direktivo o radijski opre 2014/53/EU (RED), je naveden pod »Prenosi«.

Električni podatki

Obratovalna napetost	[V]	9...32 DC
Poraba toka	[mA]	< 50 (24 V) / < 80 (12 V)
Zaščitni razred		III
Delovna frekvenca	[MHz]	13,56
Standard RFID		ISO 15693

Območje zaznavanja

Razdalja sprednje glave za pisanje/branje	[mm]	180
Razdalja stranske glave za pisanje/branje	[mm]	65
Razmak do oznake ID	[mm]	≤ 40

Vmesniki

Komunikacijski vmesnik	CAN
CAN	
Zapisnik	CANopen

Pogoji okolja

Temperatura okolice	[°C]	-40...85
Skladiščna temperatura	[°C]	-40...85
Zaščita		IP 67; IP 69K

Dovoljenja/preverjanja

Odpornost na šoke	EN 60068-2-27	40 g 6 ms / se ponavlja
	EN 60068-2-27	50 g 11 ms / se ne ponavlja
Odpornost proti vibracijam	EN 60068-2-6	10 g 10...2000 Hz
MTTF	[Let]	477



RFID glava za branje/pisanje z vmesnikom CAN in protokolom CANopen

DTMHF GNRWCOUS03


Mehanski podatki		
Teža	[g]	141,5
Ohišje		Izvedba navoja
Mere	[mm]	M18 x 1 / L = 70
Oznaka navoja		M18 x 1
Materiali		ohišje: legirano jeklo; Zaščitni pokrov: PPS; LED okno: PEI

Prikazi/upravljalni elementi		
Prikaz	Preoperational Mode	1 x LED, zeleno lučke
	Operational Mode	1 x LED, zeleno utripanje
	napake	1 x LED, rdeče utripanje
	TAG-komunikacija	1 x LED, rumeno lučke

Opombe	
Embalažna enota	1 Kosov

Električni priključek

Spojnik: 1 x M12; kodiranje: A



1	ni zasedeno
2	U+
3	GND
4	CAN_H
5	CAN_L