




RFID glava za branje/pisanje z vmesnikom CAN in protokolom CANopen

DTMHF INRWCOUS03



Območje uporabe

Radijska odobritev za

ZDA; Kanada; EU/RED; Avstralija; Japonska;
Kitajska; Tajvan; Indija; Singapur; Ukrajina; BrazilijaOpomba glede radijske
odobritveSeznam držav, ki uvajajo Evropsko direktivo o radijski
opremi 2014/53/EU (RED), je naveden pod »Prenosi«.

Električni podatki

Obratovalna napetost [V]

9...32 DC

Poraba toka [mA]

< 50 (24 V) / < 80 (12 V)

Zaščitni razred

III

Delovna frekvenca [MHz]

13,56

Standard RFID

ISO 15693

Območje zaznavanja

Razdalja sprednje glave za
pisanje/branje [mm]

200

Razdalja stranske glave za
pisanje/branje [mm]

100

Razmak do oznake ID [mm]

≤ 55

Vmesniki

Komunikacijski vmesnik

CAN

CAN

Zapisnik

CANopen

Pogoji okolja

Temperatura okolice [°C]

-40...85

Skladiščna temperatura [°C]

-40...85

Zaščita

IP 67; IP 69K

Dovoljenja/preverjanja

Odpornost na šoke

EN 60068-2-27

40 g 6 ms / se ponavlja

EN 60068-2-27

50 g 11 ms / se ne ponavlja

Odpornost proti vibracijam

EN 60068-2-6

20 g 10...2000 Hz



RFID glava za branje/pisanje z vmesnikom CAN in protokolom CANopen

DTMHF INRWCOUS03	
MTTF	[Let] 475

Mehanski podatki

Teža	[g]	175,15
Ohišje		Izvedba navoja
Mere	[mm]	M30 x 1,5 / L = 70
Oznaka navoja		M30 x 1,5
Materiali		ohišje: legirano jeklo; Zaščitni pokrov: PPS; LED okno: PEI

Prikazi/upravljalni elementi


Prikaz	Preoperational Mode	1 x LED, zeleno lučke
	Operational Mode	1 x LED, zeleno utripanje
	napake	1 x LED, rdeče utripanje
	TAG-komunikacija	1 x LED, rumeno lučke

Opombe

Embalažna enota	1 Kosov
-----------------	---------

Električni priključek

Spojnik: 1 x M12; kodiranje: A



1	ni zasedeno
2	U+
3	GND
4	CAN_H
5	CAN_L