


RFID glava za branje/pisanje z vmesnikom AS-i

DTSLF DCRWASUS01



Območje uporabe

Uporaba	zaznavanje predmetov na transportni opremi
Radijska odobritev za	ZDA; Kanada; EU/RED; Avstralija; Singapur; Kitajska
Opomba glede radijske odobritve	Seznam držav, ki uvajajo Evropsko direktivo o radijski opremi 2014/53/EU (RED), je naveden pod »Prenosi«.

Električni podatki

Obratovalna napetost [V]	26,5...31,6 DC
Poraba toka [mA]	< 65
Zaščitni razred	III
Delovna frekvenca [MHz]	0,125

Izhodi

Električna izvedba	AS-i
--------------------	------

Območje zaznavanja

Hitrost gibanja	[m/s]	< 0,5		
Razdalja sprednje glave za branje/branje		400		
Razdalja stranske glave za branje/branje		280		
Opomba o razdalji glave za branje/branje		nanašajoč se na	:	
		Glava za branje/pisanje		DTA300
		Bralna glava		DTA301
Razdalja sprednje glave za pisanje/branje	[mm]	500		
Razdalja stranske glave za pisanje/branje	[mm]	500		



RFID glava za branje/pisanje z vmesnikom AS-i

DTSLF DCRWASUS01

Opomba o razdalji glave za pisanje/branje	nanašajoč se na	:	
	Glava za branje/pisanje		DTA300
	Bralna glava		DTA301
Razmak do oznake ID [mm]	Branje	:	≤ 80
	statično		

Vmesniki

Komunikacijski vmesnik	AS-i
------------------------	------

Pogoji okolja

Temperatura okolice [°C]	-20...60
Skladiščna temperatura [°C]	-25...80
Zaščita	IP 67

Dovoljenja/preverjanja

EMC	EN 50295	1999-03
Odpornost na šoke	EN 60068-2-29	40 g 6 ms
	EN 60068-2-27	50 g 11 ms
Odpornost proti vibracijam	EN 60068-2-6	20 g 10...55 Hz
MTTF [Let]		422

Karakteristike AS-i

V/I-konfiguracija AS-i [hex]	7
AS-i ID kode [hex]	4
AS-i certifikat	83401

Mehanski podatki

Teža [g]	414
Ohišje	kvadrato
Mere [mm]	92 x 80 x 40
Materiali	ohišje: PPE; kovinski deli: tlačno litje cinka/medenine ponikljano

Prikazi/upravljalni elementi

Prikaz	Obratovalna napetost	1 x LED, zeleno
	TAG-komunikacija	1 x LED, rumeno
	napaka v podatkovni komunikaciji z vmesnikom AS-i	1 x LED, rdeče

Opombe

Opombe	Za razmake do drugih oznak ID poglej pripadajoči podatkovni list (E803xx)
Embalažna enota	1 Kosov

Električni priključek

Spojnik: 1 x M12, vrtljivo; kodiranje: A





RFID glava za branje/pisanje z vmesnikom AS-i

DTSLF DCRWASUS01

Priključek

