


Razpršilno odbojni senzorji iz optičnih vlaken

FT-00-MPV-M6



Območje uporabe

Princip delovanja	Razpršilno odbojni senzor
Uporaba	Robustna zasnova za uporabo v neugodnih industrijskih okoljih; Odporno na različne agresivne kemikalije

Območje zaznavanja

Obseg ojačevalnika z optičnimi vlakni	OCF; OKF; OOF; OUF
OCF (High Power)	
Vrstna optična vlakna [mm]	300
OKF	
Vrstna optična vlakna [mm]	20
OOF	
Vrstna optična vlakna [mm]	220
OUF	
Vrstna optična vlakna [mm]	20

Pogoji okolja

Temperatura okolice [°C]	-20...80
--------------------------	----------

Mehanski podatki

Teža [g]	58,5
Različica zaznavne glave	ravno
Navoj zaznavne glave	M6



Razpršilno odbojni senzorji iz optičnih vlaken

FT-00-MPV-M6

Premer zaznavne glave	[mm]	7
Dolžina zaznavne glave	[mm]	45
Celotna dolžina	[mm]	600
Minimalni upogibni polmer	[mm]	20
Razpored vlaken		⊙
Material vlaken		PMMA
Material vlaknaste glave		nerjavno jeklo (1.4305 / 303)
Material vlaknaste cevke		metal silikon

Pribor

V sklopu dobave	šestrobe matice: 2 x M6, legirano jeklo
	zobata zaporna tesnila: 2
	Narebričena matica: 1 x M11

Opombe

Embalažna enota	1 Kosov
-----------------	---------