


## Razpršilno odbojni senzorji iz optičnih vlaken

FT-00-M-V-M6/1,5M



## Območje uporabe

Princip delovanja

Razpršilno odbojni senzor

Uporaba

Visoka temperaturna odpornost; Robustna zasnova za uporabo v neugodnih industrijskih okoljih; Odporno na različne agresivne kemikalije

## Območje zaznavanja

Obseg ojačevalnika z optičnimi vlakni

OKF; OUF

## OKF

Vrstna optična vlakna

[mm]

36

## OUF

Vrstna optična vlakna

[mm]

36

## Pogoji okolja

Temperatura okolice

[°C]

-20...150

## Mehanski podatki

Teža

[g]

101,5

Različica zaznavne glave

ravno

Navoj zaznavne glave

M6

Premer zaznavne glave

[mm]

7

Dolžina zaznavne glave

[mm]

45

Celotna dolžina

[mm]

1500

Minimalni upogibni polmer

[mm]

20

**Razpršilno odbojni senzorji iz optičnih vlaken**

FT-00-M-V-M6/1,5M

|                          |                                         |
|--------------------------|-----------------------------------------|
| Material vlaken          | steklo                                  |
| Material vlaknaste glave | nerjavno jeklo (1.4305 / 303)           |
| Material vlaknaste cevke | metal silikon                           |
| <b>Pribor</b>            |                                         |
| V sklopu dobave          | Šestrobe matice: 4 x M6, legirano jeklo |
|                          | zobata zaporna tesnila: 2               |
|                          | Narebričena matica: 1 x M11             |
| <b>Opombe</b>            |                                         |
| Embalažna enota          | 1 Kosov                                 |