


DTC510



RFID glava za branje/pisanje HF

DTCHF MCRWCOUS03



- 1 LED rumeno
- 2 LED zeleno
- 2 LED rdeče



Območje uporabe

Radijska odobritev za	ZDA; Kanada; EU/RED; Avstralija; Japonska; Tajvan; Indija; Singapur; Kitajska; Južna Koreja; Izrael
Opomba glede radijske odobritve	Seznam držav, ki uvajajo Evropsko direktivo o radijski opremi 2014/53/EU (RED), je naveden pod »Prenosi«.

Električni podatki

Obratovalna napetost [V]	9...32 DC
Poraba toka [mA]	≤ 50 (24 V) / ≤ 80 (12 V)
Zaščitni razred	III
Delovna frekvenca [MHz]	13,56
Standard RFID	ISO 15693

Območje zaznavanja

Razmak do oznake ID [mm]	≤ 60
--------------------------	------


Vmesniki

Komunikacijski vmesnik	CAN
CAN	
Zapisnik	CANopen



RFID glava za branje/pisanje HF

DTCHF MCRWCOUS03

Pogoji okolja		
Temperatura okolice	[°C]	-20...60
Skladiščna temperatura	[°C]	-25...80
Zaščita		IP 67; IP 69K
Dovoljenja/preverjanja		
Odpornost na šoke	EN 60068-2-27	40 g 6 ms / se ponavlja
	EN 60068-2-27	50 g 11 ms / se ne ponavlja
Odpornost proti vibracijam	EN 60068-2-6	20 g 10...2000 Hz
Mehanski podatki		
Teža	[g]	180
Ohišje		kvadrasto
Zaznavno pročelje		5 izbirnih položajev
Mere	[mm]	40 x 40 x 54
Materiali		ohišje: PA; kovinski deli: legirano jeklo
Prikazi/upravljalni elementi		
Prikaz	Preoperational Mode	1 x LED, zeleno lučke
	Operational Mode	1 x LED, zeleno utripanje
	TAG-komunikacija	1 x LED, rumeno lučke
	napake	1 x LED, rdeče utripanje
Opombe		
Opombe	Za razmake do drugih oznak ID poglej pripadajoči podatkovni list (E803xx)	
Embalažna enota	1 Kosov	
Električni priključek		
Spojnik: 1 x M12, vrtljivo, zaskočno aretirano; kodiranje: A		
		
1	ni zasedeno	
2	U+	
3	ozemljitev	
4	CAN_H	
5	CAN_L	