


Senzorji s skozijskim žarkom iz optičnih vlaken

FE-00-M-V-E3/1,5m

Izdelek ni več na voljo - arhivski vnos

Alternativni izdelki: E20492

Pri izboru alternativnega izdelka in pribora upoštevajte morebitno odstopanje tehničnih podatkov!



Območje uporabe

Princip delovanja

Senzor s skozijskim žarkom

Območje zaznavanja

Obseg ojačevalnika z optičnimi vlakni

OKF; OUF

OKF

Obseg optičnih vlaken

[mm]

108

OUF

Obseg optičnih vlaken

[mm]

108

Pogoji okolja

Temperatura okolice

[°C]

-20...150

Mehanski podatki

Različica zaznavne glave

ravno

Premer zaznavne glave

[mm]

3

Dolžina zaznavne glave

[mm]

10

Celotna dolžina

[mm]

1500

E20536



Senzorji s skoznjim žarkom iz optičnih vlaken

FE-00-M-V-E3/1,5m

Minimalni upogibni polmer [mm]	20
Material vlaken	steklo
Material vlaknaste glave	nerjavno jeklo (1.4305 / 303)
Material vlaknaste cevke	metal silikon
Opombe	
Embalažna enota	1 Kosov