

DTE804



Kompaktna naprava RFID

DTRUHFE HLRWENUS04



- 1 LED stanje obratovanja
- 2 LED prikazovalnik vmesnik fieldbus
- 3 Namestitveni navoj M4 največja globina vstavljanja 15mm



Območje uporabe

Radijska odobritev za	EU/RED; Indija
Opomba glede radijske odobritve	Seznam držav, ki uvajajo Evropsko direktivo o radijski opremi 2014/53/EU (RED), je naveden pod »Prenosi«.

Električni podatki

Obratovalna napetost [V]	19,2...28,8 DC
Poraba toka [mA]	500
Poraba električnega toka [W]	8,6
Zaščitni razred	III
Delovna frekvenca [MHz]	865...868 (ETSI)
Standard RFID	EPC Class1 GEN2/ISO 18000-63
Prenosna moč ERP [mW]	120; (največ: 200 mW)

Izhodi

Obremenljivost toka po izhodu [mA]	100; (max.)
------------------------------------	-------------

Vmesniki

Komunikacijski vmesnik	Ethernet
Ethernet - TCP/IP	
Zapisnik	TCP/IP
Tovarniške nastavitve	IP-naslov: 192.168.0.79 Maska submreže: 255.255.255.0 IP naslov gateway: 192.168.0.100
Vrsta uporabe	Parametriranje

Pogoji okolja

Temperatura okolice [°C]	-20...55
Opomba o temperaturi okolice	z montažno ploščo in s hladilnim elementom: -20...60 °C



Kompaktna naprava RFID

DTRUHFE HLRWENUS04

Skladiščna temperatura	[°C]	-25...80
Zaščita		IP 67

Dovoljenja/preverjanja

Odpornost na šoke	IEC 60028-2-27	40 g (6 ms) / udarec
		50 g (11 ms) / enojni udarec
Odpornost proti vibracijam	EN 60068-2-6	2 g (10...150 Hz)
MTTF	[Let]	58

Mehanski podatki

Teža	[g]	701,7
Mere	[mm]	113 x 118,6 x 50
Materiali		ohišje: aluminij; PBT / PC; legirano jeklo

Prikazi/upravljalni elementi

Prikaz	oskrba z napetostjo	1 x LED, zeleno
	LED prikazovalnik	4 x LED, rumeno število značk na terenu
	status	2 x LED, zeleni/rdeči vmesnik fieldbus
	status	2 x LED, zelena/rumena Ethernet

Opombe

Embalažna enota	1 Kosov
-----------------	---------

Električni priključek - Ethernet

Spojnik: 2 x M12; kodiranje: D




ETH1 / ETH2

1	TD+
2	RD+
3	TD-
4	RD-

Električni priključek - oskrba z napetostjo

Spojnik: 1 x M12; kodiranje: A



DTE804



Kompaktna naprava RFID

DTRUHFE HLRWENUS04

PWR	
1	L+
2	digitalni vhod/izhod 2
3	L-
4	digitalni vhod/izhod 1
5	ni zasedeno