


Razpršilno odbojni senzorji iz optičnih vlaken

FT-00-MPV-M6



Območje uporabe

Princip delovanja	Razpršilno odbojni senzor
Uporaba	Robustna zasnova za uporabo v neugodnih industrijskih okoljih; Odporno na različne agresivne kemikalije

Območje zaznavanja

Obseg ojačevalnika z optičnimi vlakni	OKF; OUF; OOF
OKF	
Vrstna optična vlakna [mm]	20
OOF	
Vrstna optična vlakna [mm]	220
OUF	
Vrstna optična vlakna [mm]	20

Pogoji okolja

Temperatura okolice [°C]	-20...80
--------------------------	----------

Mehanski podatki

Teža [g]	58,5
Različica zaznavne glave	ravno
Navoj zaznavne glave	M6
Celotna dolžina [mm]	600
Minimalni upogibni polmer [mm]	20
Razpored vlaken	
Material vlaken	PMMA
Material vlaknaste glave	nerjavno jeklo (1.4305 / 303)
Material vlaknaste cevke	metal silikon

E20565



Razpršilno odbojni senzorji iz optičnih vlaken

FT-00-MPV-M6

Pribor

V sklopu dobave

Šestrobe matice: 2 x M6, legirano jeklo

zobata zaporna tesnila: 2

Narebričena matica: 1 x M11

Opombe

Embalažna enota

1 Kosov