


Razpršilno odbojni senzorji iz optičnih vlaken

FT-00-MPV-M6/3M



Območje uporabe

Princip delovanja	Razpršilno odbojni senzor
Uporaba	Robustna zasnova za uporabo v neugodnih industrijskih okoljih; Odporno na različne agresivne kemikalije

Območje zaznavanja

Obseg ojačevalnika z optičnimi vlakni	OCF; OKF; OUF
OCF (High Power)	
Vrstna optična vlakna [mm]	250
OKF	
Vrstna optična vlakna [mm]	13
OUF	
Vrstna optična vlakna [mm]	13

Pogoji okolja

Temperatura okolice [°C]	-20...80
--------------------------	----------

Mehanski podatki

Teža [g]	158
Različica zaznavne glave	ravno
Navoj zaznavne glave	M6
Celotna dolžina [mm]	3000
Minimalni upogibni polmer [mm]	20
Razpored vlaken	
Material vlaken	PMMA
Material vlaknaste glave	nerjavno jeklo (1.4305 / 303)
Material vlaknaste cevke	metal silikon

E20692



Razpršilno odbojni senzorji iz optičnih vlaken

FT-00-MPV-M6/3M

Pribor	
V sklopu dobave	Šestrobe matice: 2 x M6, legirano jeklo
	zobata zaporna tesnila: 2
	Narebričena matica: 1 x M11
Opombe	
Embalažna enota	1 Kosov