


**Območje uporabe**

Uporaba za do 4 pisalne/bralne glave tipa ANT41x/ANT51x

**Električni podatki**

|                          |            |
|--------------------------|------------|
| Obratovalna napetost [V] | 18...30 DC |
| Poraba toka [mA]         | < 3000     |

**Vhodi/izhodi**

Število vhodov in izhodov Število digitalnih izhodov: 4

**Izhodi**

|                                    |                                |
|------------------------------------|--------------------------------|
| Število digitalnih izhodov         | 4                              |
| Obremenljivost toka po izhodu [mA] | 500; (IO 1,2; IO 3,4: 1000 mA) |

**Vmesniki**

Komunikacijski vmesnik Ethernet

**Ethernet - Internet of Things**

|                   |                                 |
|-------------------|---------------------------------|
| Standardni prenos | 10Base-T; 100Base-TX            |
| Stopnja prenosa   | 10 MBit/s; 100 MBit/s           |
| Zapisnik          | MQTT JSON                       |
| Vrsta uporabe     | prenos podatkov; Parametriranje |


**Pogoji okolja**

|                             |          |
|-----------------------------|----------|
| Temperatura okolice [°C]    | -20...60 |
| Skladiščna temperatura [°C] | -20...85 |
| Zaščita                     | IP 67    |



## Ocenjevalna enota RFID LF/HF

DTELF/HFABRWITUS00

| Dovoljenja/preverjanja                                                              |                                                                                |                                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| Odpornost na šoke                                                                   | IEC 60028-2-27                                                                 | 15 g 11 ms                               |
| Odpornost proti vibracijam                                                          | IEC 60028-2-6                                                                  | ±1.6 mm (17...18 Hz) / 2 g (10...150 Hz) |
| Mehanski podatki                                                                    |                                                                                |                                          |
| Teža                                                                                | [g]                                                                            | 395,9                                    |
| Mere                                                                                | [mm]                                                                           | 115 x 46,2 x 85                          |
| Materiali                                                                           | Zgornji del: PA Grivory GV5H oranžno; Zgornji del: TPE; spodnji del: GD-AISi12 |                                          |
| Prikazi/upravljalni elementi                                                        |                                                                                |                                          |
| Prikaz                                                                              | oskrba z napetostjo                                                            | 1 x LED, zeleno                          |
|                                                                                     |                                                                                | 1 x LED, rumeno                          |
|                                                                                     | Ethernet TCP/IP                                                                | 2 x LED, rdeča/zelena                    |
|                                                                                     | Ethernet                                                                       | 1 x LED, zeleno                          |
|                                                                                     |                                                                                | 1 x LED, rumeno                          |
|                                                                                     | Vhodi/izhodi                                                                   | 1 x LED, zeleno                          |
|                                                                                     |                                                                                | 1 x LED, rumeno                          |
| Pribor                                                                              |                                                                                |                                          |
| V sklopu dobave                                                                     | Zaporna kapica: M12, E73004                                                    |                                          |
| Opombe                                                                              |                                                                                |                                          |
| Embalažna enota                                                                     | 1 Kosov                                                                        |                                          |
| Električni priključek - Ethernet                                                    |                                                                                |                                          |
| Spojnik: 2 x M12; kodiranje: D                                                      |                                                                                |                                          |
|  |                                                                                |                                          |
| Port 1/2                                                                            |                                                                                |                                          |
| 1                                                                                   | TD+                                                                            |                                          |
| 2                                                                                   | RD+                                                                            |                                          |
| 3                                                                                   | TD-                                                                            |                                          |
| 4                                                                                   | RD-                                                                            |                                          |
| Električni priključek - Procesni priključek                                         |                                                                                |                                          |
| Spojnik: 4 x M12; kodiranje: A                                                      |                                                                                |                                          |
|  |                                                                                |                                          |



## Ocenjevalna enota RFID LF/HF

DTELF/HFABRWITUS00

### IO 1...4

|   |                       |
|---|-----------------------|
| 1 | L+                    |
| 2 | IN (I/Q)              |
| 3 | L-                    |
| 4 | OUT (C/Qo); IN (C/Qi) |
| 5 | n.c.                  |

### Električni priključek - oskrba z napetostjo

Spojnik: 1 x M12; kodiranje: A



### AUX

|   |         |
|---|---------|
| 1 | 24 V DC |
| 2 | n.c.    |
| 3 | 0 V     |
| 4 | n.c.    |
| 5 | n.c.    |