


Razpršilno odbojni senzorji iz optičnih vlaken

FT-11-EPV-E3/F2X0,5/2M



Območje uporabe

Princip delovanja	Razpršilno odbojni senzor
Uporaba	Majhen radij upogibanja

Območje zaznavanja

Obseg ojačevalnika z optičnimi vlakni	OB50; OBF; OCF; OO50
---------------------------------------	----------------------

OB50

Vrstna optična vlakna	[mm]	20
-----------------------	------	----

OBF

Vrstna optična vlakna	[mm]	25
-----------------------	------	----

OCF (High Power)

Vrstna optična vlakna	[mm]	170
-----------------------	------	-----

OO50

Vrstna optična vlakna	[mm]	60
-----------------------	------	----

Pogoji okolja

Temperatura okolice	[°C]	-40...70
---------------------	------	----------

Mehanski podatki

Teža	[g]	39,5
Različica zaznavne glave		ravno
Premer zaznavne glave	[mm]	3

E20711



Razpršilno odbojni senzorji iz optičnih vlaken

FT-11-EPV-E3/F2X0,5/2M

Celotna dolžina	[mm]	2000
Minimalni upogibni polmer	[mm]	10
Razpored vlaken		⦿
Premer jedra	[mm]	2 x 0,5
Material vlaken		PMMA
Material vlaknaste glave		nerjavno jeklo (1.4305 / 303)
Material vlaknaste cevke		PE
Pribor		
Dodatki (izbirno)		Rezilno orodje za optične vodnike:, E20600
Opombe		
Embalažna enota		1 Kosov