


Pritrdilo za nameščanje in fino prilagoditev laserskih senzorjev

MOUNTING FIXTURE LASER OG



Območje uporabe

Izvedba

Montaža cilindričnega vpenjala

Mehanski podatki

Teža

[g]

101

Vrsta montaže

okrogel profil ali ravna površina; odvisno od cilindričnega vpenjala

Mere

[mm]

Ø 18,5

Materiali

nerjavno jeklo (1.4571/316Ti)

Območje poravnave

fina prilagoditev v 2 oseh $\pm 3^\circ$

Pribor

Dodatki (izbirno)

Sponka:, za nameščanje z drogom, E20717

Sponka:, za samostojno montažo, E20716

Opombe

Embalažna enota

1 Kosov