


Razpršilno odbojni senzorji iz optičnih vlaken

FT-11-EPA-Q-/2xF16x0,265/2M

Izdelek ni več na voljo - arhivski vnos



1 Svetlobni izhod

Območje uporabe

Izvedba	prečni pretvornik
Princip delovanja	Razpršilno odbojni senzor
Uporaba	Majhen radij upogibanja

Območje zaznavanja

Obseg ojačevalnika z optičnimi vlakni	OB50; OBF; OO50
---------------------------------------	-----------------

OB50

Vrstna optična vlakna	[mm]	60
-----------------------	------	----

OBF

Vrstna optična vlakna	[mm]	75
-----------------------	------	----

OO50

Vrstna optična vlakna	[mm]	200
-----------------------	------	-----

Pogoji okolja

Temperatura okolice	[°C]	-40...70
---------------------	------	----------

Mehanski podatki

Teža	[g]	50,2
Višina zaznavne glave	[mm]	5
Širina zaznavne glave	[mm]	20
Dolžina zaznavne glave	[mm]	20
Dimenzije tipala	[mm]	5 x 20 x 20
Celotna dolžina	[mm]	2000
Minimalni upogibni polmer	[mm]	9
Razpored vlaken		II
Premer jedra	[mm]	2 x 16 x 0,25
Material vlaken		PMMA
Material vlaknaste glave		aluminij
Material vlaknaste cevke		PE

E20758



Razpršilno odbojni senzorji iz optičnih vlaken

FT-11-EPA-Q-/2xF16x0,265/2M

Pribor	
Dodatki (izbirno)	Rezilno orodje za optične vodnike:, E20600
Opombe	
Embalažna enota	1 Kosov