


Zaznavna glava za razpršilno odbojni senzor iz optičnih vlaken

FT-11-EPA-M8x40/F2x1



Območje uporabe

Princip delovanja

Razpršilno odbojni senzor

Območje zaznavanja

Obseg ojačevalnika z optičnimi vlakni

OB50; OBF; OO50

OB50

Vrstna optična vlakna

[mm]

55

OBF

Vrstna optična vlakna

[mm]

110

OO50

Vrstna optična vlakna

[mm]

235

Pogoji okolja

Temperatura okolice

[°C]

-40...70

Mehanski podatki

Teža

[g]

16,2

Različica zaznavne glave

ravno

Navoj zaznavne glave

M8

Celotna dolžina

[mm]

konfekcijsko

Razpored vlaken



Premer jedra

[mm]

2 x 1,5

E20765



Zaznavna glava za razpršilno odbojni senzor iz optičnih vlaken

FT-11-EPA-M8x40/F2x1

Materiali	ohišje: medenina prevlečeno z belim bronom
Material vlaken	PMMA
Material vlaknaste glave	aluminij
Pribor	
V sklopu dobave	šestrobe matice: 2 x M8
	podložke: 2
Opombe	
Embalažna enota	1 Kosov