




RFID glava za branje/pisanje HF

DTRHF MCRWIOUS3



- 1 LED rumeno
- 2 LED zeleno



Območje uporabe

Uporaba	zaznavanje predmetov na transportni opremi
Radijska odobritev za	ZDA; Kanada; EU/RED; Avstralija; Japonska; Kitajska; Tajvan; Indija; Singapur; Malezija; Brazilija; Mehika; Nova Zelandija; Južna Koreja; Vietnam
Opomba glede radijske odobritve	Seznam držav, ki uvajajo Evropsko direktivo o radijski opremi 2014/53/EU (RED), je naveden pod »Prenosi«.

Električni podatki

Obratovalna napetost [V]	19,2...28,8 DC
Poraba toka [mA]	< 50
Zaščitni razred	III
Delovna frekvenca [MHz]	13,56
Standard RFID	ISO 15693

Območje zaznavanja

Razmak do oznake ID [mm]	Branje	:	≤ 60
	statično		
	nanaša se na značko kovanca 30 mm; I-CODE SLI		

Vmesniki

Komunikacijski vmesnik	IO-Link
------------------------	---------



RFID glava za branje/pisanje HF

DTRHF MCRWIOUS03

Vrsta prenosa	COM2 (38,4 kBaud)	
IO-Link - revizija	1.1	
Standard SDCI	IEC 61131-9	
Profili	Smart Sensor: Device Identification	
SIO-način	ne	
Potreben razred glavnega vhoda	A	
Podprta DeviceID-ji	Način obratovanja	ID naprave
	default	967

Pogoji okolja

Temperatura okolice	[°C]	-20...60
Skladiščna temperatura	[°C]	-25...80
Zaščita	IP 67; IP 69K	

Dovoljenja/preverjanja

Odpornost na šoke	EN 60068-2-27	40 g 6 ms / se ponavlja
	EN 60068-2-27	50 g 11 ms / se ne ponavlja
Odpornost proti vibracijam	EN 60068-2-6	20 g 10...2000 Hz
MTTF	[Let]	567
Odobritev UL	Ta	-20...60 °C
	Enclosure type	Type 1
	oskrba z napetostjo	Limited Voltage/Current
	Številka datoteke UL	E205959

Mehanski podatki

Teža	[g]	192
Ohišje	kvadrato	
Vrsta montaže	vezilno vgradno	
Mere	[mm]	40 x 40 x 54
Materiali	ohišje: PA; kovinski deli: legirano jeklo	

Prikazi/upravljalni elementi

Prikaz	obratovanje	1 x LED, zeleno
	TAG-komunikacija	1 x LED, rumeno

Opombe

Embalažna enota	1 Kosov
-----------------	---------

Električni priključek

Spojnik: 1 x M12; kodiranje: A





RFID glava za branje/pisanje HF

DTRHF MCRWIOUS03

Priključek

