



Senzorji s skozijskim žarkom iz optičnih vlaken

FE-11-EPA-E4/F1X1/2M

Izdelek ni več na voljo - arhivski vnos

No scale drawing available

Območje uporabe

Princip delovanja Senzor s skozijskim žarkom

Območje zaznavanja

Obseg ojačevalnika z optičnimi vlakni OBF

OBF

Obseg optičnih vlaken [mm] 200

Pogoji okolja

Temperatura okolice [°C] -40...70

Mehanski podatki

Različica zaznavne glave ravno

Celotna dolžina [mm] 2000

Minimalni upogibni polmer [mm] 30

Material vlaken PMMA

Material vlaknaste glave aluminij

Material vlaknaste cevke PE

Pribor

Dodatki (izbirno) Rezilno orodje za optične vodnike, E20600

Opombe

Embalažna enota 1 Kosov