


RFID glava za branje/pisanje HF

DTRHF HLRWIOUS03



- 1 LED stanje obratovanja
 2 LED prikazovalnik
 3 Namestitveni navoj: M4 največja globina vstavljanja: 15 mm



Območje uporabe

Uporaba	zaznavanje predmetov na transportni opremi
Radijska odobritev za	EU/RED; Japonska; Avstralija; Kitajska; Tajvan; Indija; Singapur; ZDA; Kanada
Opomba glede radijske odobritve	Seznam držav, ki uvajajo Evropsko direktivo o radijski opremi 2014/53/EU (RED), je naveden pod »Prenosi«.

Električni podatki

Obratovalna napetost [V]	19,2...28,8 DC
Poraba toka [mA]	< 150
Zaščitni razred	III
Delovna frekvenca [MHz]	13,56
Standard RFID	ISO 15693

Območje zaznavanja

Razdalja sprednje glave za pisanje/branje [mm]	400
Razdalja stranske glave za pisanje/branje [mm]	600
Razmak do oznake ID [mm]	nanašajoč se na ID tag E80384 : < 190
	v primerjavi z ISO kartico E80407 : < 230

Vmesniki

Komunikacijski vmesnik	IO-Link
Vrsta prenosa	COM2 (38,4 kBaud)
IO-Link - revizija	1.1
Standard SDCI	IEC 61131-9
Profili	Smart Sensor: Device Identification
SIO-način	ne



RFID glava za branje/pisanje HF

DTRHF HLRWIOUS03

Potreben razred glavnega vhoda	A	
Podprta DeviceID-ji	Način obratovanja	ID naprave
	default	967

Pogoji okolja		
Temperatura okolice	[°C]	-20...60
Skladiščna temperatura	[°C]	-25...80
Zaščita		IP 67

Dovoljenja/preverjanja		
Odpornost na šoke	EN 60068-2-27	40 g 6 ms / udarec
	EN 60068-2-27	50 g 11 ms / enojni udarec
Odpornost proti vibracijam	EN 60068-2-6	2 g 10...150 Hz

Mehanski podatki		
Teža	[g]	456
Mere	[mm]	120 x 50 x 113
Materiali		PBT; PC; legirano jeklo

Prikazi/upravljalni elementi		
Prikaz	obratovanje	1 x LED, zeleno
	TAG-komunikacija	4 x LED prikazovalnik, rumeno moč signala ID tag

Opombe		
Opombe	Za razmake do drugih oznak ID poglej pripadajoči podatkovni list (E803xx)	
Embalažna enota	1 Kosov	

Električni priključek

Spojnik: 1 x M12; kodiranje: A



Priključek

