



Razpršilno odbojni senzorji iz optičnih vlaken

FT-11-EPA-X/F2xF16x0,265/2M

Izdelek ni več na voljo - arhivski vnos

No scale drawing available

Območje uporabe

Princip delovanja Razpršilno odbojni senzor

Območje zaznavanja

Obseg ojačevalnika z optičnimi vlakni OBF; OOF

OBF

Vrstna optična vlakna [mm] 7

OOF

Vrstna optična vlakna [mm] 7

Pogoji okolja

Temperatura okolice [°C] -40...70

Mehanski podatki

Teža [g] 0,057

Višina zaznavne glave [mm] 10

Širina zaznavne glave [mm] 32

Dolžina zaznavne glave [mm] 25

Dimenzije tipala [mm] 10 x 32 x 25

Celotna dolžina [mm] 2000

Minimalni upogibni polmer [mm] 15

Razpored vlaken 

Material vlaken PMMA

Material vlaknaste glave aluminij

Material vlaknaste cevke PE

Opombe

Opombe domet pribl. 5 mm od odprtine (z lateralnim zaznavanjem CD-ja in najvišjega čezmernega izkoristka)

E20782



Razpršilno odbojni senzorji iz optičnih vlaken

FT-11-EPA-X/F2xF16x0,265/2M

Embalažna enota

1 Kosov