


Razpršilno odbojni senzorji iz optičnih vlaken

FT-00-P-V-E1



Območje uporabe

Princip delovanja	Razpršilno odbojni senzor
Uporaba	Za uporabo v industrijskih okoljih

Območje zaznavanja

Obseg ojačevalnika z optičnimi vlakni	OCF; OKF; OOF; OUF
---------------------------------------	--------------------

OCF (High Power)

Vrstna optična vlakna	[mm]	40
-----------------------	------	----

OKF

Vrstna optična vlakna	[mm]	8
-----------------------	------	---

OOF

Vrstna optična vlakna	[mm]	24
-----------------------	------	----

OUF

Vrstna optična vlakna	[mm]	8
-----------------------	------	---

Pogoji okolja

Temperatura okolice	[°C]	-20...80
---------------------	------	----------

Mehanski podatki

Teža	[g]	37,5
Različica zaznavne glave		ravno
Premer zaznavne glave	[mm]	1



Razpršilno odbojni senzorji iz optičnih vlaken

FT-00-P-V-E1

Dolžina zaznavne glave	[mm]	5
Celotna dolžina	[mm]	600
Minimalni upogibni polmer	[mm]	20
Razpored vlaken		①
Materiali		Adapter: PPE
Material vlaken		steklo
Material vlaknaste glave		nerjavno jeklo (1.4305 / 303)
Material vlaknaste cevke		PVC

Pribor

V sklopu dobave	Pritrdilna objemka:, E20107
-----------------	-----------------------------

Opombe

Embalažna enota	1 Kosov
-----------------	---------