


Razpršilno odbojni senzorji iz optičnih vlaken

FT-00-A-A-R4



Območje uporabe

Princip delovanja

Razpršilno odbojni senzor

Uporaba

Za uporabo v industrijskih okoljih; Robustna zasnova
za uporabo v neugodnih industrijskih okoljih

Območje zaznavanja

Obseg ojačevalnika z
optičnimi vlakni

OCF; OKF; OOF; OUF

OCF (High Power)

Vrstna optična vlakna

[mm]

290

OKF

Vrstna optična vlakna

[mm]

40

OOF

Vrstna optična vlakna

[mm]

200

OUF

Vrstna optična vlakna

[mm]

40

Pogoji okolja

Temperatura okolice

[°C]

-40...290

Mehanski podatki

Teža

[g]

51,5

Različica zaznavne glave

kotno

Premer zaznavne glave

[mm]

4



Razpršilno odbojni senzorji iz optičnih vlaken

FT-00-A-A-R4

Dolžina zaznavne glave	[mm]	10
Celotna dolžina	[mm]	600
Minimalni upogibni polmer	[mm]	20; (pri fiksnem polaganju)
Razpored vlaken		①
Materiali		Adapter: ABS
Material vlaken		steklo
Material vlaknaste glave		aluminij
Material vlaknaste cevke		aluminij

Pribor

V sklopu dobave	Pritrdilna objemka:, E10221
-----------------	-----------------------------

Opombe

Embalažna enota	1 Kosov
-----------------	---------