


Razpršilno odbojni senzorji iz optičnih vlaken

FT-00-A-A-M6/1M



Območje uporabe

Princip delovanja	Razpršilno odbojni senzor
Uporaba	Visoka temperaturna odpornost; Robustna zasnova za uporabo v neugodnih industrijskih okoljih

Območje zaznavanja

Obseg ojačevalnika z optičnimi vlakni	OKF; OUF; OOF; OCF
---------------------------------------	--------------------

OCF

Vrstna optična vlakna	[mm]	330
-----------------------	------	-----

OKF

Vrstna optična vlakna	[mm]	40
-----------------------	------	----

OOF

Vrstna optična vlakna	[mm]	200
-----------------------	------	-----

OUF

Vrstna optična vlakna	[mm]	40
-----------------------	------	----

Pogoji okolja

Temperatura okolice	[°C]	-40...290
---------------------	------	-----------

Mehanski podatki

Teža	[g]	59,5
Različica zaznavne glave		ravno
Navoj zaznavne glave		M6



Razpršilno odbojni senzorji iz optičnih vlaken

FT-00-A-A-M6/1M

Dolžina zaznavne glave	[mm]	35
Celotna dolžina	[mm]	1000
Minimalni upogibni polmer	[mm]	20; (pri fiksnem polaganju)
Razpored vlaken		
Materiali		Adapter: ABS
Material vlaken		steklo
Material vlaknaste glave		aluminij
Material vlaknaste cevke		aluminij

Pribor

V sklopu dobave	šestrobe matice: 2 x M6, legirano jeklo
	zobata zaporna tesnila: 2
	Narebričena matica: 1 x M11

Opombe

Embalažna enota	1 Kosov
-----------------	---------