


Razpršilno odbojni senzorji iz optičnih vlaken

FT-00-P-A-M6/1M



Območje uporabe

Princip delovanja

Razpršilno odbojni senzor

Uporaba

Za uporabo v industrijskih okoljih

Območje zaznavanja

Obseg ojačevalnika z optičnimi vlakni

OCF; OKF; OUF

OCF (High Power)

Vrstna optična vlakna

[mm]

340

OKF

Vrstna optična vlakna

[mm]

40

OUF

Vrstna optična vlakna

[mm]

40

Pogoji okolja

Temperatura okolice

[°C]

-20...80

Mehanski podatki

Teža

[g]

50

Različica zaznavne glave

ravno

Navoj zaznavne glave

M6

Dolžina zaznavne glave

[mm]

25

Celotna dolžina

[mm]

1000



Razpršilno odbojni senzorji iz optičnih vlaken

FT-00-P-A-M6/1M

Minimalni upogibni polmer [mm]	20
Razpored vlaken	
Materiali	Adapter: PPE
Material vlaken	steklo
Material vlaknaste glave	aluminij
Material vlaknaste cevke	PVC
Pribor	
V sklopu dobave	šestrobe matice: 2 x M6, legirano jeklo
	zobata zaporna tesnila: 2
	Narebričena matica: 1 x M11
Opombe	
Embalažna enota	1 Kosov