


Razpršilno odbojni senzorji iz optičnih vlaken

FT-30-A-A-M8/2M

stara serija izdelkov

Alternativni izdelki: E20137

Pri izboru alternativnega izdelka in pribora upoštevajte morebitno odstopanje tehničnih podatkov!



Območje uporabe

Princip delovanja

Razpršilno odbojni senzor

Območje zaznavanja

Obseg ojačevalnika z optičnimi vlakni

OIF

OIF

Vrstna optična vlakna

[mm]

56

Pogoji okolja

Temperatura okolice

[°C]

-40...290

Mehanski podatki

Teža

[g]

164

Različica zaznavne glave

ravno

Navoj zaznavne glave

M8

Celotna dolžina

[mm]

2000

Minimalni upogibni polmer

[mm]

30; (pri fiksnem polaganju)

Razpored vlaken





Razpršilno odbojni senzorji iz optičnih vlaken

FT-30-A-A-M8/2M

Materiali	Adapter: PA
Material vlaken	steklo
Material vlaknaste glave	aluminij
Material vlaknaste cevke	aluminij
Pribor	
V sklopu dobave	šestrobe matice: 2 x M8, legirano jeklo
	zobata zaporna tesnila: 2
	Narebričena matica: 1 x M30
Opombe	
Embalažna enota	1 Kosov