



Večnamenski zaslon za spremljanje vrtenja, hitrosti in časa

DISPLAY/FX460/ANALOG/AC/DC



izrez plošče 91 x 43 mm



Značilnosti izdelka

Mere [mm] 48 x 112 x 116

Območje uporabe

Uporaba univerzalno vrednotenje in prikazovalnik za vse fizikalne enote, ki se dajo izvesti iz zaporedij impulzov

Električni podatki

Frekvenca AC	[Hz]	50...60
Obratovalna napetost	[V]	115...230 AC / 18...30 DC
Poraba toka	[mA]	100

Vhodi/izhodi

Število vhodov in izhodov Število digitalnih vhodov: 2; Število digitalnih izhodov: 4; Število analognih izhodov: 1

Vhodi

Število digitalnih vhodov 2

Izhodi

Število digitalnih izhodov	4
Število analognih izhodov	1
Analogni izhod toka	[mA] 4...20
Maks. obremenitev	[Ω] 270
Analogni izhod napetosti	[V] -10...10
Zaščita pred preobremenitvijo	da

Pogoji okolja

Temperatura okolice	[°C] -20...60
Skladiščna temperatura	[°C] -25...70
Zaščita	IP 65
Terminali stopnje zaščite	IP 20

Dovoljenja/preverjanja

EMC	EN 61000-6-2
	EN 61000-6-3
	EN 61000-6-4



Večnamenski zaslon za spremljanje vrtenja, hitrosti in časa

DISPLAY/FX460/ANALOG/AC/DC

Mehanski podatki

Teža	[g]	352
Vrsta montaže		izrez plošče: 91 x 43 mm
Mere	[mm]	48 x 112 x 116
Materiali		Noryl UL94-V-0


Prikazi/upravljalni elementi

Prikaz	barvni zaslon	celoten grafični LCD zaslon, Zaslon na dotik
--------	---------------	--

Električni priključek

vijačne objemke:

Priključek



NC: ni zasedeno