


E3M161



Priključni kabel

VIDEO ADAPTER CABLE M12 M16



Območje uporabe

Posebna značilnost

napeljava z oklopom; Primernost vlečne verige

Izvedba

za mobilni pametni 3D senzor z analognim video izhodom PAL

Električni podatki

Obratovalna napetost

[V]

< 25 AC / < 60 DC

Pogoji okolja

Temperatura okolice

[°C]

-40...80

Temperatura okolja

[°C]

-10...70

(premikanje)

Zaščita

IP 67; IP 69K

Mehanski podatki

Teža

[g]

92,2

Materiali

PUR črn; tesnilni obroč: FKM; Kontaktna tipala: CuSn6 nikljani in kositrani

Material ulitega dela

PUR

Material slepe matice

nerjavno jeklo (1.4305 / 303)

Primernost vlečne verige

da

Primernost vlečne verige

Radij upogibanja pri fiksnem polaganju

≥ 60 mm

Opombe

Embalážna enota

1 Kosov

Priključni kabel

VIDEO ADAPTER CABLE M12 M16

Električni priključek - vtič


Spojnik: 1 x M12, kotno; kodiranje: A; Oblikovano telo: PUR; Zaklep: nerjavno jeklo (1.4305 / 303); Oklopljeni priključni kabel: zaslon je priključen



Električni priključek

Kabel: 1 m, PUR, črn, Ø 6 mm, oklopljeno; 2 x 0,25 mm²

Priključek



Električni priključek - vtič

Spojnik: 1 x M16, ravno; kodiranje: A; Oblikovano telo: PUR; Zaklep: nerjavno jeklo (1.4305 / 303); Oklopljeni priključni kabel: zaslon je priključen

