

# E10520




## Priključni kabel z vtičnico

ADOGH040MSS0002A03

Izdelek ni več na voljo - arhivski vnos

Alternativni izdelki: EVC001

Pri izboru alternativnega izdelka in pribora upoštevajte morebitno odstopanje tehničnih podatkov!



### Električni podatki

Obratovalna napetost [V] < 250 AC / < 300 DC

### Pogoji okolja

Temperatura okolice [°C] -25...90

Zaščita IP 67

### Mehanski podatki

Mere [mm] 15 x 15 x 43

Materiali TPU

Material ulitega dela TPU

Material slepe matice medenina, ponikljano

### Opombe

Embalažna enota 1 Kosov

# E10520



## Priključni kabel z vtičnico

ADOGH040MSS0002A03

### Električni priključek


Kabel: 2 m, PUR / PVC, oranžno, Ø 5 mm; 3 x 0,34 mm<sup>2</sup> (42 x Ø 0,1 mm )

### Električni priključek - vtičnica

Spojnik: 1 x M12, ravno; kodiranje: A; Oblikovano telo: TPU; Zaklep: medenina, ponikljano



### Priključek



|      |             |
|------|-------------|
| BN = | Barva žil : |
| BK = | rjavo       |
| BU = | črn         |
|      | modro       |