

Razpršilno odbojni senzorji iz optičnih vlaken

FT-30-A-A-M8/1M

stara serija izdelkov



Območje uporabe

Princip delovanja

Razpršilno odbojni senzor

Uporaba

Visoka temperaturna odpornost; Robustna zasnova
za uporabo v neugodnih industrijskih okoljih

Območje zaznavanja

Obseg ojačevalnika z
optičnimi vlakni

OIF

OIF

Vrstna optična vlakna

[mm]

70

Pogoji okolja

Temperatura okolice

[°C]

-40...290

Mehanski podatki

Teža

[g]

118,4

Različica zaznavne glave

ravno

Navoj zaznavne glave

M8

Celotna dolžina

[mm]

1000

Minimalni upogibni polmer

[mm]

30; (pri fiksnem polaganju)

Razpored vlaken



Materiali

Adapter: PA

**Razpršilno odbojni senzorji iz optičnih vlaken**

FT-30-A-A-M8/1M

Material vlaken	steklo
Material vlaknaste glave	aluminij
Material vlaknaste cevke	aluminij
Pribor	
V sklopu dobave	Šestrobe matice: 2 x M8, legirano jeklo
	zobata zaporna tesnila: 2
	Narebričena matica: 1 x M30
Opombe	
Embalažna enota	1 Kosov