


Razpršilno odbojni senzor iz optičnih vlaken s prečnim pretvornikom

FT-00-P-MS



Območje uporabe

Izvedba	prečni pretvornik
Princip delovanja	Razpršilno odbojni senzor
Uporaba	Za uporabo v industrijskih okoljih

Območje zaznavanja

Obseg ojačevalnika z optičnimi vlakni	OCF; OKF; OOF; OUF
OCF (High Power)	
Vrstna optična vlakna [mm]	420
OKF	
Vrstna optična vlakna [mm]	40
OOF	
Vrstna optična vlakna [mm]	200
OUF	
Vrstna optična vlakna [mm]	40

Pogoji okolja

Temperatura okolice [°C]	-20...80
--------------------------	----------

Mehanski podatki

Teža [g]	60
Različica zaznavne glave	ravno

**Razpršilno odbojni senzor iz optičnih vlaken s prečnim pretvornikom**

FT-00-P-MS

Višina zaznavne glave	[mm]	5
Širina zaznavne glave	[mm]	15
Dolžina zaznavne glave	[mm]	20
Dimenzije tipala	[mm]	5 x 15 x 20
Celotna dolžina	[mm]	600
Minimalni upogibni polmer	[mm]	20
Razpored vlaken		
Material vlaken		steklo
Material vlaknaste glave		medenina
Material vlaknaste cevke		PVC

Opombe

Embalažna enota	1 Kosov
-----------------	---------