


Razpršilno odbojni senzorji iz optičnih vlaken

FT-30-P-A-R8/4m

Izdelek ni več na voljo - arhivski vnos



Območje uporabe

Princip delovanja

Razpršilno odbojni senzor

Območje zaznavanja

Obseg ojačevalnika z optičnimi vlakni

OIF

OIF

Vrstna optična vlakna

[mm]

36

Pogoji okolja

Temperatura okolice

[°C]

-20...80

Mehanski podatki

Različica zaznavne glave

kotno

Celotna dolžina

[mm]

4000

Minimalni upogibni polmer

[mm]

30

Materiali

Adapter: PA

Material vlaken

steklo

Material vlaknaste glave

aluminij

Material vlaknaste cevke

PVC

Opombe

Embalažna enota

1 Kosov